



In het kort

Glaskous voor het versterken van ronde objecten, zoals hockeysticks, buizen, etc.

Toepassing

Glaskous kan overal gebruikt worden waar een langer object versterkt moet worden. De glaskous dient vanaf een kant op het object geschoven te kunnen worden. Door de glaskous te stuiken wordt de diameter vergroot, zodat de glaskous eenvoudiger kan worden aangebracht.

Eigenschappen

- Eenvoudig in gebruik
- In diverse grammages en diameters

Verwerkingsvoorschriften

Stuik de glaskous, en schuif deze om het object. Stroop de glaskous nu weer af zodat de diameter verkleint en de vezel goed op het object ligt. Impregneer de vezel met een hars naar keuze.



Technische gegevens

Artikelcode	Diameter (bij 45°)	Gewicht per m ¹	Gewicht per m ²	Dikte bij 50% V _f
EBR0300-030	30 mm	28 gr/m ¹	297 gr/m ²	0,24 mm
EBR0300-040	40 mm	35 gr/m ¹	287 gr/m ²	0,22 mm
EBR0300-050	50 mm	45 gr/m ¹	293 gr/m ²	0,23 mm
EBR0650-040	40 mm	81 gr/m ¹	645 gr/m ²	0,52 mm
EBR0650-050	50 mm	102 gr/m ¹	648 gr/m ²	0,52 mm
EBR0650-060	60 mm	122 gr/m ¹	648 gr/m ²	0,52 mm

Handling

Gebruik nitril handschoenen en een veiligheidsbril.

Opslag en houdbaarheid

Droog en donker opslaan. Verpakkingen steeds goed sluiten om vochtopname te vermijden. UV licht vermijden.

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Polyestershoppen BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Polyestershoppen BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Polyestershoppen © is een geregistreerd handelsnaam van:
Polyestershoppen BV
Oostbaan 680
2841ML Moordrecht
Nederland
tel: 085-0220090
info@polyestershoppen.nl